

## Información sobre productos

# 76 22 125

### Alicate de corte diagonal

Para electromecánica

DIN ISO 5749

- Con filos afilados de cierre exacto
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Articulación encajada
- Sin bisel para cortar a ras alambres blandos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	76 22 125
EAN	4003773048022
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	107 g
Dimensiones	125 x 57 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,4 – 2,5 mm
Longitud de boca (B)	16 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	9 mm
Anchura de la cabeza (A)	14,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.