

Rhewa

tafelweegschaal

800 832A/030 ongeëicht

Ijkbaar, platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm, weegbereik van 0,1 tot 30 kg, afleesbaarheid in 5 / 10 g stappen

Artikelnummer: 101404



Rhewa Tafelweegschaal 800 832A/030 ongeëicht

Voor toepassingen met ijkverplichting

Rhewa tafelweegschaal 800 832A/030 ongeëicht

- Ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm
- weegbereik van 0,1 tot 30 kg
- afleesbaarheid in 5 / 10 g stappen
- Met de functies afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, tarreren
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
- spanningsverzorging via netadapter 230V/50 Hz
- Om op de tafel te zetten

Technische details






type weegschaal	tafelweegschaal	breedte	500 mm
ijkbaar	ja	diepte	400 mm
materiaal platform	RVS	telfunctie	ja

platformbreedte	350 mm	tarreren	ja
platformdiepte	280 mm	opstelling	Tafel
weegbereik	0,1-30 kg	kleur uitvoering	RVS
afleesbaarheid	5-10 g	WEEE-registratienummer	DE12995516
weegschalfuncties	afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, tarreren	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen	merk volgens EAR-registers	Rhewa
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	16 kg
weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc		

Gerelateerde Producten

101408		ijking voor tafelweegschaal, voor weegbereik tot 30 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
185129		interfacekabel voor display voor tafelweegschaal, kabel 2,4 m lang
185131		alternatief weergaveapparaat voor tafelweegschaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

146385		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in zwart, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210870		mobile schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart