

RAPIDLIFT elektrohydraulische heftrucks Profi

draagvermogen 1200 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 100 x 250 mm,
vorkrollen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 70 x 82 mm,
hefhoogte 1600 mm / verlaagde
hoogte 90 mm, enkelvoudige mast

Artikelnummer: 142266



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Elektrohydraulische vorkheftruck Profi

Draagvermogen 1200 kg

elektrohydraulische heftrucks




- draagvermogen 1200 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 100 x 250 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm
- steunwiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 125 mm
- hefhoogte 1600 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 2,2 kW
- rijmotor 1,2 kW
- in- en uitschakeling per sleutel en met dodemansschakeling en automatische stop
- rijnsnelheid met last 5 km/h, zonder last 6 km/h
- stijgvermogen met last 5 %, zonder last 10 %
- voor een gebruik van 6 - 8 uur per dag
- eenvoudig te onderhouden Curtis-rijbesturing
- met batterij 24V/160 Ah

- bouwhoogte 1970 mm / uitgeschoven hoogte 1970 mm
- lengte x breedte 1825 x 850 mm
- gewicht 660 kg
- werkgangbreedte 2230 mm
- enkelvoudige mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9005 gitzwart
- hefsteiger van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- inhoud levering: inclusief oplader

Technische details

hijswerktuig	stapelaar	stijgvermogen met last	5 %
type heftruck	elektrohydraulische heftrucks	lastzwaartepunt	600 mm
draagvermogen	1200 kg	draaicirkel	1610 mm
lengte vork	1150 mm	werkgangbreedte	2230 mm
vorkbreedte	160 mm	gebruiksperiode per dag	6-8 h
draagbreedte	560 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
hefhoogte (min.)	90 mm	breedte zwenkwielen	100 mm
hefhoogte (max.)	1600 mm	diameter zwenkwielen	250 mm
mast uitvoering	enkelvoudige mast	materiaal vorkwielen	polyurethaan
bediening heffing	elektrisch	breedte vorkwiel	70 mm
bediening wielonderstel	elektrisch	diameter vorkwiel	82 mm
spanningsverzorging	batterij 24V/160 Ah	materiaal steunwiel	polyurethaan
oplader	24 V/20 A	breedte steunwiel	50 mm
hoogte	1970 mm	diameter steunwiel	125 mm
hoogte uitgeschoven	1970 mm	materiaal	staal
breedte	850 mm	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
lengte	1825 mm	oppervlak hefsteiger	m. poedercoating
vermogen rijmotor	1,2 kW	kleur onderwagen	gitzwart // RAL9005
vermogen hefmotor	2,2 kW	kleur hefsteiger	vermiljoen // RAL2002
rijnsnelheid zonder last	6 km/h	uitvoering	Profi
rijnsnelheid met last	5 km/h	inhoud levering	inclusief oplader
stijgvermogen zonder last	10 %	gewicht	660 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten

