

## loopkat

trekbelasting 500 kg, flensbreedte 50 - 180 mm

Artikelnummer: 149165



## Duwloopkat

draagvermogen 500 kg

loopkat

- trekbelasting 500 kg
- flensbreedte 50 - 180 mm
- bouwhoogte 158,5 mm
- diepte 199 mm
- min. 0,8 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 57,5 mm, breedte van de haakophanging 24 mm
- gewicht 6 kg

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	24 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	57,5 mm
trekbelasting	500 kg	min. draaicirkel	0,8 m
flensbreedte	50-180 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	158,5 mm	loopwielen loopeigenschap	optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
diepte	199 mm	gewicht	6 kg

## Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging