

Rollcart trapsteekwagen

met 5 sterren-set, draagvermogen 150 kg, steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met luchtbanden

Artikelnummer: 158313



Rollcart 5 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 150 kg

trapsteekwagen

- met 5 sterren-set
- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager
- set sterwielen met TPE-banden



Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	wiellager
type kar	trapsteekwagen	banden sterwielen set	TPE
draagvermogen	150 kg	diameter wiel set sterwielen	125 mm
breedte schep	300 mm	wiellager sterwielen set	groefkogellager
diepte schep	225 mm	veiligheidsgreep	ja
set sterwielen	5 sterren	hoogte	1300 mm
materiaal	staal	breedte	580 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	640 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	gewicht	17,5 kg
diameter wiel	260 mm		

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar