

## VARIOfit kastwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1125 x 625 mm,  
onderstel in RAL5010 gentiaanblauw,  
onderbouwelementen: 4 laden, 3  
etages, hoogte x lengte x breedte  
930 x 1218 x 640 mm, met TPE-  
banden

Artikelnummer: 203124



VARIOfit



## VARIOfit Tafel- en kastwagen

### Draagvermogen 400 kg

kastwagen

- draagvermogen 400 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1125 x 625 mm
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- onderbouwelementen: 4 laden, 3 etages
- hoogte x lengte x breedte 930 x 1218 x 640 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met rem
- 12 jaar garantie


## Technische details




transporttoestel	transportwagen	wiellager	kogellager
type wagen	kastwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	wieluitrusting	zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming
lengte laadvlak	1125 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	625 mm	elektrisch geleidend	nee
wagen uitrusting	4 laden, 3 etages	schuifbeugel	1 stuks
etages aantal	3 stuks	wielstand	rechthoekig
hoogte	930 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1218 mm	garantie	12 jaar
breedte	640 mm	gewicht	82 kg
banden	TPE		

## Gerelateerde Producten

203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203087		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203120		wielen met luchtbanden, voor kastwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203724		wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg