

## ZARGES

### verrijdbare veiligheidstrap

#### Plazastep P

trap eenzijdig, 4 treden (incl. bordes), standhoogte 0,88 m, van licht metaal

Artikelnummer: 219801



## ZARGES Veiligheidsvouwtrap Plazastep P

verrijdbare veiligheidstrap

- trap eenzijdig
- 4 treden (incl. bordes)
- standhoogte 0,88 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,9 m
- trede breedte x diepte 360 x 205 mm
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- met praktische opbergbak
- antislip voetdoppen en 2 wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van licht metaal
- gewicht 10,5 kg

## Technische details

stijgtechniek	veiligheidstrap	klapfunctie	plaatsbesparend inlapbaar
laddertype	verrijdbare veiligheidstrap	verrijdbaar	ja
materiaal	licht metaal	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
gebruik	eenzijdig	veiligheidsbeugel	ja
standhoogte	0,88 m	spreidbeveiliging	nee
werkhoogte	2,9 m	ladder uitvoering	tweedelig
treden aantal	4	ladder uitrusting	opbergbak
diepte trede	205 mm	opbergbak	ja
breedte treden	360 mm	ladder voor op de trap	nee
breedte	590 mm	onderbouw	antislip voetdoppen en 2 wielen
in-/uitlapbaar	ja	gewicht	10,5 kg