

verkeersbord SafetyMarking®

doodlopende weg, conform StVO,
van aluminium, 2 mm dik, oppervlak
retro-reflecterend, hoogte x breedte
420 x 420 mm

Artikelnummer: 225681



Verkeersbord SafetyMarking®

Dead end volgens StVO




verkeersbord

- doodlopende weg
- conform StVO
- van aluminium, 2 mm dik
- oppervlak retro-reflecterend
- voor het gebruik in buiten
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +120 °C
- hoogte x breedte 420 x 420 mm





Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	dikte	2 mm
veiligheidsmarkering	verkeersbord	type oppervlakte	retro-reflecterend
weergave	symbool	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +120 °C
symbool/tekst	doodlopende weg	hoogte	420 mm
norm	conform StVO	breedte	420 mm
plaats van toepassing	buiten	gewicht	0,95 kg
materiaal	aluminium		

Gerelateerde Producten

222638		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 2500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag
222639		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3000 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag
222640		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat