

PE-opvangbak classic-line

voor 2 x europallet, opvangvolume 440 l, hoogte x breedte x diepte 350 x 1720 x 1300 mm, bak met rooster, vorksloten

Artikelnummer: 235741



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x europallet
- opvangvolume 440 l
- hoogte x breedte x diepte 350 x 1720 x 1300 mm
- draagvermogen 1600 kg
- van staal in blauw
- bak met rooster
- vorksloten
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak

draagvermogen 1600 kg

stoffen			
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	440 l	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	2 x europallet	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorkslaffen
hoogte	350 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	1720 mm	garantie	5 jaar
diepte	1300 mm	gewicht	74 kg