

## Cascoo ruggat-zwenkwiel met centrale rem



draagvermogen 75 kg, met massief rubber-banden, diameter 100 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, centrale rem, velg van polypropyleen, bevestiging met ruggat, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243330

ruggat-zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 75 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 100 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- centrale rem
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	ruggat
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	13 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	75 kg	rem	centrale rem
banden	massief rubber	draadvangkappen	nee
wiel-ø	100 mm	naaflengte	40 mm
materiaal velg	polypropyleen	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager    zwenklager

gewicht 0,85 kg