

Scangrip hoofdlamp HEAD LITE S

Lampen: COB-led, met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar, straalhoek 110 °, met batterijgebruik

Artikelnummer: 254562



hoofdlamp

- Geschikt voor vochtige werkomgeving
- hoogte x breedte x diepte 32,5 x 55 x 22 mm
- Lampen: COB-led
- met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
- brandduur 1 - 10 h
- straalhoek 110 °
- kantelbaar
- met batterijgebruik
- compatibel met 2x 1,5V alkaline AAA
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- levering zonder batterijen
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrustig	verstelbare hoofdband, sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
type lamp	hoofdlamp	lampkop uitvoering	kantelbaar
geschikt voor (branches)	vochtige werkomgeving	hoogte	32,5 mm
type lamp	COB-led	breedte	55 mm
brandduur	1-10 h	diepte	22 mm
lichtstroom	14-140	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
afstraalhoek	110 °	inhoud levering	zonder batterijen
spanningsverzorging	batterijgebruik	garantie	3 jaar
batterijtype	2x 1,5V alkaline AAA	gewicht	0,18 kg