

magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 500 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 521029

Inhaakstelling van spaanplaat

Basisstelling




magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 500 mm
- veldlast 1325 kg
- vaklast 265 kg
- vak breedte x diepte 890 x 490 mm
- 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat
- Per 40 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	490 mm
stellingtype	magazijnstelling	in hoogte verstelbaar legbord	40 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	houten legbord
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak standaard	kunststof coating
materiaal	staal	oppervlak traversen	kunststof coating
hoogte	1800 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	900 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	500 mm	kleur traversen	gentiaanblauw // RAL5010
vaklast	265 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	1325 kg	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
legborden / schappen aantal	4 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	890 mm	gewicht	32,3 kg

Gerelateerde Producten

521032		magazijnstelling - hoekstelling, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1400 x 500 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek links, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
521035		magazijnstelling - hoekstelling, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1400 x 500 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek rechts, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
521039		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 890 x 490 mm, dikte 10 mm, voor een vaklast van 265 kg, van hout

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten