


Bauer plateforme de travail

exécution ST national, force 300 kg, hauteur x largeur x profondeur 1890 x 1335 x 1040 mm, Du côté large avec réception, en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 705797



Bauer Plateforme de travail

Côté large avec fourreaux de fourches

plateforme de travail

- exécution ST national
- force 300 kg
- hauteur x largeur x profondeur 1890 x 1335 x 1040 mm
- plateforme largeur x profondeur 1200 x 800 mm
- plateforme antidérapant
- Du côté large avec réception
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Avec protection antiglissement
- avec porte-outils
- Non grutable
- en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

Détails techniques

appareil de levage appareil de levage

Profondeur de plateforme 800 mm

type de moyen de levage	élinguage	exécution de plateforme	antidérapant
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	soubassement	fourreaux pour fourche
accessoire pour gerbeurs	plateforme de travail	possibilité d'entrée	Du côté large
Variante nationale	exécution ST	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
charge (max.)	300 kg	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
hauteur	1890 mm	distance entrée de fourche	600 mm
largeur	1335 mm	matériau	acier
profondeur	1040 mm	surface	laqué
équipement manutention de charge	porte-outils	couleur	orangé jaune // RAL2000
grutable	Non grutable	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
pliable	non	équipement de sécurité engins de	protection antiglissement
largeur de plateforme	1200 mm	Poids	122 kg

Cela s'adapte aussi ...

141351		mallette à outils, hauteur x largeur x profondeur 140 x 445 x 315 mm, porte-outils, séparateurs, en aluminium
532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour