


## hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2200 x 750 x 300 mm, veldlast 420 kg / vaklast 60 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 715531



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Dossier-schroefstelling

### Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 750 x 300 mm
- veldlast 420 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 6 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, zonder afdeklegbord / 6 ordnerhoogtes voor 54 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau (zonder extra schoren), stabiliteit in de lengte- en diepterichting en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand



- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

## Technische details

meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	dekvloer	nee
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakbreedte	750 mm
stellingveld	aanbouwveld	vakdiepte	300 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	ordnercapaciteit	54 stuks
hoogte	2200 mm	veldlast	420 kg
breedte	750 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	300 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	6 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
ordnerhoogtes	6 stuks	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	60 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	aanslagranden// legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
gebruik	eenzijdig	gewicht	13,96 kg
materiaal	staal		

## Gerelateerde Producten

715892



legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit