



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Regalpaletten mit vorstehender Auffangwanne

Typ RPG / RPF, für Sicherheit bei Umfüllarbeiten

- sicheres Umfüllen durch vorstehende Auffangwanne
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

Regalpalette Typ RPG 2060, lackiert, mit 8 Gitterrostböden

Bestell-Nr. 199-662-J0



Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

- Typ RPF: Fachböden in jeder Lagerebene

Regalpalette Typ RPF 1060, lackiert, mit 4 Fachböden

Bestell-Nr. 199-663-J0



- Typ RPG: Gitterroste in jeder Lagerebene

Regalpalette Typ RPG 1060, verzinkt, mit 4 Gitterrostböden

Bestell-Nr. 199-583-J0



Typ	RPG 1060	RPG 2060	RPF 1060	RPF 2060
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterrost, verzinkt	8 x Gitterrost, verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	8 x Fachboden, verzinkt
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Fachlast [kg]	200	200	150	150
Auffangvolumen [l]	205	225	205	225
Maße außen B x T x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-661-J0	199-662-J0	199-663-J0	199-664-J0
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-583-J0	199-584-J0	199-585-J0	199-586-J0
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-596-J0	199-596-J0	199-608-J0	199-608-J0