

Typ GU, Unterbauschränke mit Feuerwiderstandsklasse Typ 30/90

- **Feuerbeständige Unterbauschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 (Anlage 3)**
- einsatznahe und sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten
- bequemer Einbau unter einem Laborabzug oder unter Werkbänken möglich
- auf Langlebigkeit getestet: 50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen



Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anlage 3) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfung) abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.



Einfaches Verschieben und sichere Fixierung gewährleistet der mobile Sockel.



Abbildung inkl. optionalem Unterbausockel

Typ	GU 50.T	GU 50
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	129	162
Bestellnummer Typ 90	178-043-J0	122-888-J0

Typ	GU 90.T	GU 90
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	173	207
Bestellnummer Typ 90	178-044-J0	122-890-J0

Typ	GU 111.T	GU 111
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	25
Gewicht [kg]	207	226
Bestellnummer Typ 90	178-046-J0	116-998-J0

Bestellnummer Typ 30	-	141-917-J0
----------------------	---	------------

Umluftfilter

Der Umluftfilter ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999% zurück zu halten.



Bestell-Nr. 210-544-J0

Der Umluftfilter ist auf die Druckverhältnisse und Volumenströme von Unterbauschränken ausgelegt. Er wird in einer Gehäuseeinheit (B 420, T 615 mm) direkt am Unterbauschränk angebaut. Passend für Modelle mit Höhe 600 mm + mobiler Sockel und Tiefe 574 mm

Entlüftungsaufsätze

Die Entlüftungsaufsätze für Unterbauschränke zur Wandmontage nehmen freiwerdende Dämpfe und Gase an Ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle auf

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung,
Bestell-Nr. 210-548-J0

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung und Alarmkontakt,
Bestell-Nr. 210-549-J0



Typ	GU 60_H8
Ausstattung	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	593 x 600 x 800
Maße innen B x T x H [mm]	470 x 482 x 702
Traglast Auszugswanne [kg]	50
Gewicht [kg]	159
Bestellnummer Typ 90	235-882-J0

Zubehör: Eine zweite Auszugsebene oder ein zusätzlicher Einlegeboden schaffen weiteren Stauraum.



Typ	GU 110.T	GU 110
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	201	221
Bestellnummer Typ 90	178-045-J0	116-993-J0

Bestellnummer Typ 30	-	141-916-J0
----------------------	---	------------



Abbildung inkl. optionalem Unterbausockel

Typ	GU 112.T	GU 112
Ausstattung	1 Bodenwanne	1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast [kg]	210	231
Bestellnummer Typ 90	178-047-J0	116-999-J0

Bestellnummer Typ 30	-	141-918-J0
----------------------	---	------------

Typ	GU 110_H8
Ausstattung	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 600 x 800
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 482 x 702
Traglast Auszugswanne [kg]	50
Gewicht [kg]	247
Bestellnummer Typ 90	235-881-J0

Typ	GU 140.T	GU 140
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	205	230
Bestellnummer Typ 90	178-048-J0	116-995-J0

Bestellnummer Typ 30	-	141-919-J0
----------------------	---	------------

Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 593 mm, Bestell-Nr. 133-465-J0
 Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 893 mm, Bestell-Nr. 133-466-J0
 Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 1102 mm, Bestell-Nr. 133-467-J0
 Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 1402 mm, Bestell-Nr. 133-471-J0

