



# M2470SWH

## 59.9cm (23.6") LCD MONITOR

Das 23,6-Zoll-WLED-Display wurde für rasanten Spaß und Unterhaltung entwickelt, zudem bietet es beeindruckende Leistung für die Computerarbeit zu Hause. Das MVA-Panel liefert extra-breite Betrachtungswinkel von 178 Grad. Mit den hohen Kontrastverhältnissen und Full HD-Auflösung genießen Sie zudem eine hervorragende Bildqualität.



AUDIO



HDMI



KOPFHÖRERAUSGANG



TILT

### ALLGEMEINE MERKMALE

Reihe	Value-line
Paneltyp	MVA
Panelgröße	23.6" / 59.9 cm
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis, dynamisch	50M:1
Contrast Ratio Static	3000:1
Pixelabstand	0.2715
Anzeigebereich (H x V)	521.28x293.32
Betrachtungswinkel (CR >= 10)	178/178
Reaktionszeit	5ms GTG
Farbe	Schwarz

### ABTASTFREQUENZ

Abtastfrequenz	30-83khz/50-76hz
Pixelfrequenz	165 MHz

### AUFLÖSUNG

Maximale Auflösung	1920x1080@60Hz
Empfohlene Auflösung	1920x1080@60Hz
Farben	16.7 Million
HDCP compatible	Ja

### ANSCHLÜSSE

D-Sub	Ja
DVI	-
HDMI	2x
USB	-
MHL	-
DisplayPort	-

### STROM

Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch	Ein: 17.96W, Standby: 0.37W, Aus: 0.19W

Ein- und Ausschalter	-
----------------------	---

### WEITERE MERKMALE

Plug and play	Ja
Kensington Lock	Ja
i-Menu	Ja
e-Saver	Ja
Vesa	100x100
Speakers	Ja

Zertifizierungen	Energystar 6 TCO 6 EPEAT Silver TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant
------------------	---

### ZUBEHÖR

VGA Kabel
HDMI Kabel
Power Schuko C7 Kabel

### ERGONOMIC DATA

Schwenken	Nein
Tilt	-5/25

### ABMESSUNGEN

Produkt mit Fuß (BxHxT)	551.4x400.4x221 mm
Verpackung (BxHxT)	620x435x127 mm
Gewicht	3.58 kg ohne Verpackung 5.21 kg mit Verpackung
Garantie	3 Jahre
EAN	4038986144995