

Handwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Aufbau Kunststoffkasten, mit 1 Kiste, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Polyurethan-Bereifung



Artikelnummer: 157827

Handwagen

Traglast 200 kg

Handwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Aufbau Kunststoffkasten
- mit 1 Kiste
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 660 x 1270 x 625 mm
- 2 Räder
- Rad Ø 260 mm
- mit Polyurethan-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Höhe	660 mm
Wagentyp	Handwagen	Länge	1270 mm
Traglast	200 kg	Breite	625 mm
Aufbauten	Kunststoffkasten	Lenkstange	ja
Ladeflächenlänge	600 mm	Euronorm	ja
Ladeflächenbreite	400 mm	Wagen Ausstattung	1 Kiste

Material Gestell	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Oberfläche Gestell	kunststoffbeschichtet	Bereifung	Polyurethan
Farbe	enzianblau // RAL5010	Rad-Ø	260 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	15 kg