


## Gerüst modular

Podest Höhe 950 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

Artikelnummer: 530776



## Leitern-Gerüst modular

Gerüst



- Podest Höhe 950 mm
- 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- 2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fuikappen am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 11,3 kg
- gemäß DIN EN 14183

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	fahrbar	ja
Modul	Tritt	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Höhe Podest	950 mm	Spreizsicherung	ja
Nutzung	einseitig	Ablageschale	nein

Stufen Anzahl	4	Unterbau	2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 14183
klappbar	ja	Gewicht	11,3 kg

## Zubehör

530778		Arbeitsbühne mit Siebdruckplatte, für Leitergerüst, Länge 1,5 m
530779		Arbeitsbühne mit Siebdruckplatte, für Leitergerüst, Länge 2 m