

Technisch specificatieblad

Kabelinvoer EDK

Artikelnr. 2011646



De insteekafdichting is in stappen af te snijden en kan zo aan elke kabeldiameter worden aangepast.




TPE Thermoplastisch elastomeer

Stamgegevens

Bestelnr.	2011646
Type	EDK 32 LGR
Omschrijving 1	Kabelinvoer
Omschrijving 2	voor kabel
Dimensie	Ø32/4-25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Thermoplastisch elastomeer
Materiaal-afk.	TPE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	0,33 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	2,20 mm
Afmeting D1	36,40 mm
Afmeting D2	32,30 mm
Afmeting D3	5,00 mm
Afmeting D4	10,00 mm
Afmeting D5	15,00 mm
Maat D6	18,00 mm
Maat D7	22,00 mm
Maat D8	27,00 mm
Afmeting L	11,40 mm
Uitvoering	afsnijdbaar
voor diameter	0,00 - 27,00 mm
voor wanddikte	2,20 - 2,20
Afdichtbereik D	0,00 - 27,00 mm
Afmetingen	M32
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale diameter	32,00 mm
Beschermingsgraad	IP55