



## MarCator 909 A / 909 B. Mérőgörgő

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelület rádiusz mm	Engedélyezett ütés eltérés μm	Mérőfelület
4360220	909 A	18		3	Acél
4360221	909 B	18	5	3	Acél



## MarCator 910 H. Mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelület
4360230	910 H	22	Keményfém



## MarCator 911 H1 / 911 H2 / 911. Stiftes mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelületek ø mm	Mérőfelület
4360240	911 H1	2	1	Keményfém
4360241	911 H2	11	1,5	Keményfém
4360280	911	15	1,5	Acél
4360281	911	20	1,5	Acél
4360282	911	25	1,5	Acél
4360283	911	30	1,5	Acél
4360284	911	35	1,5	Acél
4360285	911	40	1,5	Acél
4360286	911	50	1,5	Acél

