

Classic LEDbulb/candle/luster E27/E14 Filament Produktfoto

CLA LEDCandle ND 2.2-25W P45 E14 FR

Glüh- und Halogenlampen zum Verwechseln ähnlich
Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Classic LEDbulb/candle/luster E27/E14 Filament -
LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

Technische Daten

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670641100
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 2.2-25W P45 E14 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696706411
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	14 gr

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	15000
Socket	E14
Technischer Typ	2.2-25W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Lichtstrom (Nom)	250 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	114 Lm/W
Nennlichtstrom (Nom)	250 Lm

Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	25 W
Ausgewiesene Lampenleistung	2,2 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Lampenstrom (Nom)	0 mA

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	36 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch	3 kWh/1000h
------------------	-------------

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet



Abmessungsskizze

