

Artikelnummer: 129322

Kurzbeschreibung: Kastwagen met ESD-roosterwanden met cilinderslot, 1215 x 800 mm

Langbeschreibung: Kastwagen met ESD-roosterwanden met cilinderslot: Stabiele staalconstructie, elektrisch geleidend, gepoedercoat in blauw (RAL 5010). Werkblad van elektrisch geleidende spaanplaat, wit. 2 zwenk- en 2 bokwielen van rubber die elektrisch geleidend zijn. Beide zwenkwieltjes met rem conform EN 1757-3.

- Hoogte bodemplaat: 280 mm
- Hoogte greep: 1000 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Ø wiel: 200 mm

Wrijvingselektriciteit treedt bijvoorbeeld op wanneer u over een tapijt loopt. Hierbij kan een mens tot wel ca. 30.000 V worden opgeladen. De elektrische ontladingen kunnen in micro-elektronische componenten aanzienlijke schade veroorzaken of in brandgevaarlijke gebieden onder bepaalde omstandigheden tot brand leiden.

