

Artikelnummer: 97178

Kurzbeschreibung: Opklapbare trappensteekwagen met wisselwielen

Langbeschreibung: Opklapbare trappensteekwagen met wisselwielen: Plaatsbesparend en gemakkelijk te hanteren, is de vouwtrappenwagen met verwisselbare wielen het ideale transportmiddel voor operationeel gebruik. Deze vouwtrappenwagen is ook geschikt voor opslag in kleine ruimtes. Doordat het bovenste deel en de bakplaat in elkaar gevouwen kunnen worden, kan deze vouwtrapvrachtwagen plaatsbesparend worden opgeborgen. De stevig gelaste stalen constructie met poedercoating RAL 5010 in gentiaanblauw en de handgrepen op de veiligheidsbeugel maken de vouwtrapvrachtwagen gemakkelijk en veilig te manoeuvreren. De 3-sterren massief rubberen banden in de rollager kunnen eenvoudig worden vervangen door de bijgeleverde luchtbanden. De wisselwielen kunnen met slechts enkele handbewegingen worden bevestigd. En dankzij de pneumatische wielen kan de vouwbare trapkar ook op vlakke oppervlakken veel beter worden verplaatst. De bak van plaatstaal kan ook worden geladen met goederen tot een totaal gewicht van 150 kg. **Technische details**

- Emmerbreedte: 300 mm
- Bladdiepte: 225 mm
- Blad van plaatstaal: t = 4 mm.
- Buitenafmetingen B x D: 500 x 575 mm
- Totale hoogte: 1200 mm
- Greephoogte: 1200 mm
- Stalen buis a^m: 26,9 x 1,75 mm
- Wiel a^m: 260 x 85 / 160 x 40 mm.
- Eigen gewicht: 20,5 kg

