



## 30W LötKolben Kit, UK

Artikelnummer: WLIRK3023G  
Weller 30-Watt-LötKolbenkit LED  
Ringlicht, UK



### EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



### HAUPTMERKMALE

LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung:

Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung:  
Schneller Spitzenwechsel möglich:

Vielseitige Anwendung:

Integrierte Sicherheitsablage:

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung

Einfacher Austausch der Lötspitzen

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar – konisch, Meißel, Schraubendreher – perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten

Die integrierte Sicherheitsablage bewahrt den LötKolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich



#### LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen

#### Vielseitige Anwendung

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar  
– konisch, Meißel, Schraubendreher –  
perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten



#### Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung



#### Schneller Spitzenwechsel möglich

Einfacher Austausch der Lötspitzen

#### Integrierte Sicherheitsablage

Die integrierte Sicherheitsablage bewahrt den Lötkolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich



## TECHNISCHE DATEN

Spitzengröße

0.8mm

Mindestbestellmenge

1

Netzkabel	UK
EAN	4003019445233
CE	✓
Gewicht in lb	0.646
Leistung	30 W
Kabellänge	1.50
Temperaturbereich °C	427
Spannung	230 V
Gewicht in g	293
Spitzenform	Konisch