

stumpf

Wertstoffbehälter

Modul-Vario 60

nicht brennbar, Inhalt 1 x 60 l, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 400 x 380 mm, ausziehbare Fixiervorrichtung mit Gummispanner zur Sackbefestigung, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium, Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium



Artikelnummer: 185708



stumpf Wertstoffbehälter Modul-Vario 60

handbetätigt

Wertstoffbehälter

- Boden
- nicht brennbar
- Inhalt 1 x 60 l
- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 400 x 380 mm
- Für den Innenbereich geeignet
- Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt manuell
- schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
- ausziehbare Fixiervorrichtung mit Gummispanner zur Sackbefestigung
- Einfache Entleerung über Tür
- Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium
- Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in

graualuminium

- Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
- geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Entsorgungsmittel	Wertstoffbehälter	Schutzdach	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schließsystem	Vierkantschloss
Aufstellung/Montage	Boden	Farbe Deckel	graualuminium
Inhalt	60 l	Farbe Ausführung	graualuminium
Sammeleinheit	1 Stück	Material Korpus	Stahl
Höhe	900 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	400 mm	Farbe Korpus	graualuminium
Tiefe	380 mm	Material Deckel	Stahl
Brandschutz	nicht brennbar	Oberfläche Deckel	pulverbeschichtet
Wandkonstruktion Abfallbehälter	1 Einwurföffnung	Entleerung über	Tür
Innenbehälter	nein	stapelbar	nein
Sackbefestigung	ausziehbare Fixiervorrichtung mit Gummispanner	Form	eckig
Deckelbetätigung	manuell	Garantie	5 Jahre
fahrbar	nein	Norm	DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Deckel	ja	Lieferumfang	inklusive Piktogramm- Aufkleber
Deckeltyp	Einwurfklappe	Gewicht	16,6 kg
Deckel Funktion	schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion		

Zubehör

220550		4 Doppelrollen, davon 2 mit Feststeller, für Wertstoffbehälter, Bereifung Polyamid
220551		Müllsack, Inhalt 45 - 90 l, In transparent

Dazu passt auch ...

102986		Rollbehälter, Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 815 x 724 mm, Höhe 1660 mm, Nutzhöhe 1460 mm, Aufbauten: 2 Stirnwände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in blau, Mit Kunststoff-Bereifung
146390		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch
468501		Drillapparat, Für Müllsack
526031		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm,
Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel