

Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 100 kg, Ladefläche Länge x Breite 710 x 360 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272207

Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 100 kg
- Ladefläche Länge x Breite 710 x 360 mm
- Ladehöhe 495 mm
- Höhe x Länge x Breite 965 x 880 x 500 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	100 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	495 mm	Radlager	Präzisionskugellager
Ladeflächenlänge	710 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	360 mm	Durchmesser Rad	125 mm

Plattform	geschlossen	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Edelstahl	Höhe	965 mm
Aufbauten	keine	Länge	880 mm
nestbar	nein	Breite	500 mm
Material	Edelstahl	Garantie	5 Jahre
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	9,3 kg
Etagen Anzahl	1 Stück		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm