

Abdeckung für Halter OGN, OGN-SMD



4W/10A



Standards

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 4001042
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

Passende Abdeckung zu [OGN](#); [OGN-SMD](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Verpackungsdetails](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)



Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C 2.5 W / 10 A mit transparenter Abdeckhaube, siehe Derating-Kurven
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Abdeckung	Thermoplast UL 94V-0
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV
-------------------	----------------

Dimension

25 mm



Varianten 0853.0551, 0853.0571, 0853.0573 und 0853.0575

Variante 0853.0576

Alle Varianten

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Transparente Abdeckhaube (nicht lötbeständig)	0853.0551
Lötbeständige Abdeckhaube	0853.0571
Lötbeständige Abdeckhaube, erfüllt IEC 60335-1	0853.0573
Abdeckhaube, schwarz, erfüllt IEC 60335-1 Ed. 4.0	0853.0575
Lötbeständige Abdeckhaube mit Klemmhilfe	0853.0576

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)
