

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

777951



Technische Daten

| | |
|---|--|
| Zulassungen: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Anwendungsmöglichkeiten: | Stillstandsüberwachung |
| Betriebsarten: | einkanalig;automatischer Start;zweikanalig |
| Normen: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;EN ISO 14119;VDE 0113-1 |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 - 240,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | AC/DC |
| Klemmenart: | steckbar |
| Klemmentyp: | Schraubklemme |
| Anzahl Halbleiterausgänge: | 2 |
| Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 4.0 A |
| Max. Strom bei AC15: | 3.0 A |
| Messkreis Frequenzbereich: | 0 Hz |
| Abmessung Breite: | 45.0 mm |
| Abmessung Höhe: | 94.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 121.0 mm |
| Bruttogewicht: | 330 g |
| Nettogewicht: | 325 g |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |