





5321EC

- Soft close
- Load rating up to 100kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Opening pull force $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Soft close on last 45mm of closing cycle
- Optional bracket accessory kits for various mounting options

80,000

- Miękkie domykanie
- Nośność do 100 kg
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 19,1 mm
- Odpowiednie do szuflad o szerokości do 1000 mm
- Siła otwarcia: $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Miękkie domykanie na ostatnich 45 mm cyklu zamykania
- Opcjonalne zestawy kątowników dla różnych opcji montażowych

- Samozasunutí s tlumením
- Nosnost až 100 kg
- Výsuv 100 %
- Tloušťka výsuvu 19,1 mm
- Vhodný pro zásuvky do šířky 1000 mm
- Síla otevírání: $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Samozasunutí s tlumením na posledních 45 mm cyklu zavírání
- Sady volitelných úhelníků pro různé možnosti montáže



5321EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DZ5321-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
DZ5321-0045EC-A	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
DZ5321-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
DZ5321-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
DZ5321-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	100	85
DZ5321-0070EC-A	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	100	85
DZ5321-0080EC-A	800	800	352	384	576	608	320	352	416	672	4.42	90	75
DZ5321-0090EC-A	900	900	320	352	544	672	320	448	736	768	4.96	85	70
DZ5321-0100EC-A	1000	1000	352	384	640	768	352	384	704	736	5.56	80	65
DZ5321-0110EC-A	1100	1100	416	448	768	800	416	448	544	960	6.18	75	60

* Drawer width / Szerokość szuflady / Šířka zásuvky

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
- For bracket accessory kit see 635xx
- Operating range $10^{\circ} - 40^{\circ}\text{C}$
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt z łbem wpuszczanym M5/Wkręt euro 6 mm
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- W szerokich szufladach zalecamy stosowanie centralnie umieszczonego uchwyty
- Zestaw elementów montażowych kątowników patrz 635xx
- Zakres pracy $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub se zápsutnou hlavou M5/6 mm šroub Euro
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Pro široké zásuvky doporučujeme použít centrálně umístěné tahací madlo
- Sada úhelníků – viz 635xx
- Provozní rozsah: $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech