


# VALUE Field connector RJ-45 Cat.8 (Klasse I)

<b>Art.nr.</b>	21.99.1804
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.99.1804
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049627567



## 8-aderige, in het veld aansluitbare RJ45-connector voor eenvoudige, snelle en betrouwbare aansluiting zonder speciaal gereedschap

- 8-aderige veldbedrade RJ45-connector voor AWG 22 - 26
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Eenvoudige, snelle en betrouwbare montage - aan te sluiten zonder speciaal gereedschap, eenvoudig te bedienen trekcontlasting
- Robuuste behuizing van zinkspuitgietwerk, vernikkeld
- Volledig afgeschermd, 360° afschermingscontact
- Voor kabeldiameter 5,0 - 8,5 mm

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Aansluittechniek TP
Produkt type	Connector RJ-45
Kleur	zilver
Afschermings type	afgeschermd
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Afgeschermd kontakt	ja
bijzondere trekcontlasting	ja

Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
-----------------------------	--------

Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
-----------------------------	-------

Hoogte	13 mm
--------	-------

Breedte	14 mm
---------	-------

Diepte	48 mm
--------	-------

Gewicht	19 g
---------	------

Hoogte verpakking	10 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	30 mm
--------------------	-------

Diepte verpakking	20 mm
-------------------	-------

Gewicht verpakking	0.025 kg
--------------------	----------