

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6821 Scheren-Hubwagen



Transportgeräte



Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit grau RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen mit Feststeller. Ausführung zusätzlich mit einer Lenkdeichsel ausgerüstet.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1000
Gesamtlänge (mm)	1640
Gesamtbreite (mm)	687
Hubbereich (mm)	85 - 830
Gabellänge (mm)	1115
Gabelbreite (mm)	153
Tragbreite (mm)	526
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	150 x 40
Gabelrolle Material	Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	70 x 70
Gewicht (kg)	135
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976068213