



## DIESEL 6000 A XL C5

PORTABLE POWER

Baureihe DIESEL

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu: Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

## DIESEL 6000 A XL C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	4.90
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	16
Verbr. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	13.30
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	79

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	442
Kapazität Öl (l)	1.50

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Anzeige + APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	103

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	106
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	646



10/13/2020

DIESEL 6000 A XL C5 - PORTABLE POWER - DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

2016/1628 EU  
**STAGE V**  
conforme / compliant



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

**KOHLER**  
**SDMO**

10/13/2020

DIESEL 6000 A XL C5 - PORTABLE POWER - DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



BodenbefestigungsfüÙe



Ergonomische Griffe



Wartungsfreie Batterie

### OPTIONEN



**R02** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



**RSTART2** Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich).



**VERSO50** Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der APM202-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.



**R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



**RKB1HD** Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



**RKDS4** Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH350E und CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



**RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



**RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt