

Artikelnummer: 135066

Kurzbeschreibung: Opzetstofzuiger Manutec-Mammut, 1100 W, voor 120 l afvalbakken, met stopcontact voor gereedschap

Langbeschreibung: Opzetstofzuiger Manutec-Mammut, 1100 W, voor 120 l afvalbakken, met of zonder stopcontact voor gereedschap: De Manutec-Mammut natdroge opzetstofzuiger is geschikt voor grote vuilnisbakken met een inhoud van 120 liter en is naar keuze verkrijgbaar in een uitvoering met of zonder stekkerverbinding voor elektrisch gereedschap. Het komt zonder vuilnisbak. De spatwaterdichte unit is de ideale oplossing voor het verwerken van grote hoeveelheden materiaal in korte tijd. Met een vermogen van 1100 Watt werkt de hulpstofzuiger met een luchtdoorlaat van 48 liter per seconde en een stofzuiger van 130 mbar. Passend bij de Manutec-Mammut natdroge stofzuiger ontvangt u uitgebreide accessoires zoals een flexibele slang, twee kunststof buizen, een spleetzuigmond, een afgeschuinde pijp, een verloopstuk en een hevelborstel. Er zijn ook twee papieren filters en een groot doekfilter. **Tips:** De levering vindt plaats zonder vuilnisbak! Niet geschikt voor het achteraf inbouwen van afvalbakken uit de Wave-serie. Neem contact op met onze klantenservice voor deze vuilnisbak serie! **Attentie:** Het apparaat is niet geschikt voor de afzuiging van stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Explosiegevaar! Bepaalde stoffen (bijv. meelstof of zaagsel) en stoffen zoals benzine, verfverdunder en stookolie kunnen explosieve dampen en mengsels vormen wanneer ze met de aanzuiglucht worden opgewerveld. **Meer details:**

- Geschikt voor 120 liter grote vuilnisbakken
- Spatwaterdicht
- Naar keuze met of zonder contactdoosaansluiting voor elektrisch gereedschap
- 220 V radio-ontstoring onderdrukking van radiostoringen
- Vermogen: 1100 Watt
- Luchtuitlaat: 48 l/s
- Negatieve druk: 130 mbar
- Flexibele slang, 4 m lang, doorsnede 50 mm.
- 2 kunststof zuigpijpen van 500 mm lang, diameter 50 mm, diameter 50 mm
- 1 afgeschuinde buis, diameter 50 mm
- 1 spleetzuigmond, diameter 50 mm
- 1 spuitmond met hevel, diameter 32 mm
- 1 verloopstuk 50/32 mm
- 2 papieren filters
- 1 groot doekfilter
- 6 m voedingskabel
- Overloop vlotter

