



Beschrijving:

Aftapkranen PROFI met rode DIN 60/61-aansluiting voor gecontroleerde afgifte van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijk van kleur, individueel verpakt

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaansluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop en rode draaigreep
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- DIN 60/61 geschikt voor industriële jerrycans (art.-nr. 426401 en 426501)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550505
GTIN	4007228550498
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,08

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,08
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	342,56