



## Beschrijving:

Dubbele jerrycan PROFI 6 + 3 l, rood, HD-PE voor brandstof + brandstofmengsel geschikt voor gebruik met motorkettingzagen – verkrijgbaar in twee versies

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen (bijv. kettingsmeerolie)
- door TÜV-geteste productie
- Meetschaal in beide containers en geschikt voor E10
- onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdoppen en inclusief uitloopbuis met sluiting (art.-nr. 819901)
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- met ophangogen voor draagriemen en stabiel door brede bodemvlakken
- met groeven aan onderzijde voor veilige greep
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Zadeltas (Artikelnummer 796000), Veiligheidsvulsysteem voor brandstoffen (Artikelnummer 819800), Veiligheidsvulsysteem voor kettingolie (Artikelnummer 819801), Gevar
- Goedkeuringsnummer UN 3H1W/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=170 mm, b=breedte=362 mm, h=hoogte=298 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>805000</b>
GTIN	<b>4007228805000</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>4</b>

Kleur	<b>rood</b>
Volume in L	<b>6+3</b>
Gewicht (kg)	<b>1,04</b>
D x B x H (mm)	<b>170 x 362 x 298</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>4</b>
D x B x H (mm)	<b>698 x 378 x 316</b>

Brutogewicht VE kg	<b>4,66</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228941357</b>

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>18</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,05</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>3</b>
Brutogewicht palet (kg)	<b>103,88</b>