

**Artikelnummer:** 93447

**Kurzbeschreibung:** Alu-Rollpodest, einseitig, 3 Stufen

**Langbeschreibung:** Aluminium-Rollpodest, einseitig: Das einseitig besteigbare Aluminium-Rollpodest ist mit starken Spezialholmen und trittsicheren gerieften Stufen ausgestattet. Ferner verfügt es über 4 Lenkrollen mit Feststell, die beim Besteigen arretierbar sind. Das dreiseitige Geländer besitzt eine Fuß- und Knieleiste. Gemäß BGI 637 sind ab der Plattformhöhe von 1000 mm beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte bestellen Sie den Handlauf separat (rechts oder links montierbar). Podestmaße: 600 x 750 mm

Stufentiefe: 185 mm Lenkrollendurchmesser: 125

mm 3 Stufen: Höhe: 0,75 m, Gewicht: 29 kg 4 Stufen: Höhe: 1,00 m, Gewicht: 32 kg 5

Stufen: Höhe: 1,20 m, Gewicht: 35 kg 6 Stufen: Höhe: 1,45 m, Gewicht: 38 kg 7 Stufen:

Höhe: 1,70 m, Gewicht: 41 kg 8 Stufen: Höhe: 1,90 m, Gewicht: 44 kg

**EAN/GTIN:** 4003311515238

