



## Schilderstände Typ Highway Aufbau und Verwendungsanleitung

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mittels 2 Stellschrauben können die Schaftrohre sicher fixiert werden.

Zu bestücken mit 8 Stk. Fußplatten zum Erreichen der Standsicherheit K8. Umlegbares Standrohr zur platzsparenden Lagerung. Aufzustellen durch großen Sicherungsbügel, der dem Schilderstand eine besondere Stabilität verleiht.

### Technische Daten

<u>Art.Nr.</u>	<u>Gewicht in Kg</u>	<u>Maße in mm</u>	<u>Bezeichnung</u>
35301-1	34,5	2150x620x928	Schilderstände Typ Highway



Standsicherheitsklasse	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Prüfkraft P (N)	120	240	360	480	600	720	960	1080	1920



## Montage

Der Schilderträger ist auf einer möglichst geraden Fläche zu platzieren. Bügel und Aufnahmerohr können einfach aufgeklappt werden und ineinander fixiert werden.

Danach ist der Schilderträger mit bis zu 8 Fußplatten zu bestücken.

Zur Erhöhung der Standsicherheit auf losem Untergrund, oder durch Hitze erweichter Fahrbahn, kann der Schilderträger mit den optionalen Schuhen

35301-F ausgestattet werden. Diese sind vor dem Aufstellen einfach auf die Füße zu stecken.



## Skills

- Einfache Montage
- Platzsparend zu transportieren da stapelbar
- Erhöhte Standsicherheit 35301-F





