

## Edelstahl-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 360 x 1200 x 800 mm

Artikelnummer: 104771



## Auffangwanne

Edelstahl-Auffangwanne





- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 224 l
- Höhe x Breite x Tiefe 360 x 1200 x 800 mm
- ohne Gitterrost
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	800 mm
Auffangwannentyp	Edelstahl-Auffangwanne	Material	Edelstahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche	gebeizt
Auffangvolumen	224 l	Auffangwanne Ausstattung	keine
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	unterfahrbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	360 mm	fahrbar	nein
Breite	1200 mm	Gewicht	33 kg

## Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm