

## Bauer

### Fahrbare Auffangwanne

für 1 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit  
Gitterrost aus Stahl mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus  
Stahl mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 104846



### Bauer Fahrbare Auffangwanne

Fahrbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 200 l
- Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller













Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material	Gitterrost Stahl
Auffangvolumen	200 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Aufbauten	Schiebebügel
Einlagerung	stehend	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	nein
Höhe	615 mm	fahrbar	ja
Breite	800 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	800 mm	Gewicht	72 kg
Material	Stahl		

## Zubehör

522632		Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 355 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522633		Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 755 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522634		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1155 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522635		Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 540 x 775 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

504444		<p>Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm</p>
510925		<p>Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm</p>
525732		<p>Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>
525760		<p>Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm</p>