

Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 100 kg, Ladefläche Länge x Breite 710 x 360 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272207

Edelstahl-Schiebebügelwagen




- Traglast 100 kg
- Ladefläche Länge x Breite 710 x 360 mm
- Ladehöhe 495 mm
- Höhe x Länge x Breite 965 x 880 x 500 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	100 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	495 mm	Radlager	Präzisionskugellager
Ladeflächenlänge	710 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	360 mm	Rad-Ø	125 mm

Plattform	geschlossen	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Edelstahl	Höhe	965 mm
Aufbauten	keine	Länge	880 mm
nestbar	nein	Breite	500 mm
Material	Edelstahl	Garantie	5 Jahre
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	9,3 kg
Etagen Anzahl	1 Stück		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm