

fetra

Winden-Hebegerät

Traglast 250 kg, Gabellänge 800 mm, Tragbreite 150 - 690 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 47 x 80 mm

Artikelnummer: 985456



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY



fetra Handwinden-Stapler

Traglast 250 kg

Winden-Hebegerät

- Traglast 250 kg
- Gabellänge 800 mm
- Tragbreite 150 - 690 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 47 x 80 mm
- Hubhöhe 1560 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Hub je Kurbelumdrehung 40 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Höhe x Länge x Breite 2030 x 1350 x 725 mm
- Gewicht 140 kg
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Lenkräder	150 mm
Hubwagentyp	Winden-Hebegerät	Material Gabelrollen	Nylon
Traglast	250 kg	Breite Gabelrolle	47 mm
Tragbreite	150-690 mm	Durchmesser Gabelrollen	80 mm
Länge Gabel	800 mm	Höhe	2030 mm
Hubhöhe (max.)	1560 mm	Länge	1350 mm
Hubhöhe (min.)	90 mm	Breite	725 mm
Bedienung Hub	manuell	Hub je Kurbelumdrehung	40-22 mm
Bedienung Fahrwerk	manuell	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Material Lenkrollen	Polyurethan	Garantie	2 Jahre
Breite Lenkräder	40 mm	Gewicht	140 kg