


VariT 501 Répartiteur mural / sur pied "700" 9U, 530x600x700mm

Numéro d'article 26.51.4303

Constructeur apraNET

Référence constructeur 501-709-02



Le système de répartiteurs VariT 501 a été conçu pour une utilisation flexible tant dans les bureaux qu'en milieu industriel.

Les répartiteurs sont disponibles en version murale ou sur pied.

- Accès optimisé grâce aux éléments amovibles
- Cadre soudé très solide
- Disponible en version porte ou capot en verre
- Toit pré-perforé pour la mise en place de ventilation ou de passe-câbles
- RAL 7035 (gris clair)
- Assemblage flexible, nombreux accessoires

Comprend:

- 1x boîtier, profondeur = 700 mm
- 2 paires de profilés 19" installés à l'avant et à l'arrière
- 1 porte avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- 1 porte arrière fermée
- Set de fixation murale
- Passage des câbles via le toit ou le plancher (avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)

Caractéristiques techniques

Constructeur	apraNET
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire au sol
Couleur	gris
Unité de hauteur	9 U
Profondeur maximale du rack prise en charge	550 mm
Armoire pour serveur	non
Socle	non
Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Dimensions (HxLxP) sans socle	530 x 600 x 700 mm
Classe de protection (Code IP)	IP20
Face	Porte en verre avec cadre
Dos	Paroi
Paroi latérale	Paroi
Plan de 19	avant et arrière
Toit	Passage de câbles possible
Sol	fermé
Kit de mise à la terre monté	oui
Pieds d'ajustement	oui
Ventilateur adaptable	oui
Couleur (bâti)	RAL 7035 Gris clair
Couleur (enveloppe)	RAL 7035 Gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair
Hauteur	530 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	700 mm

Hauteur du colis	530 mm
------------------	--------

Largeur du colis	600 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	700 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	38 kg
-----------------	-------