

Artikelnummer: 187454

Kurzbeschreibung: LED-Tischleuchte Pit, Glühmittel austauschbar, 806 Lumen, sehr flexibel, schwarz matt

Langbeschreibung: LED-Tischleuchte Pit, Glühmittel austauschbar, 806 Lumen, sehr flexibel: Die LED-Tischleuchte Pit bietet einen Lichtstrom von 806 Lumen und ist sehr flexibel einstellbar. Das Besondere an der LED-Tischleuchte Pit ist, dass das Glühmittel austauschbar ist. Die LED-Tischleuchte Pit hat einen LED-Glühmittel Sockel E27 und einen Scherenarm. Ausgestattet mit drei Gelenken, ermöglicht die LED-Tischleuchte Pit sehr flexible Einstellungen. Hinzu kommt, dass die LED-Tischleuchte Pit neigbar und drehbar ist. Die Tischleuchte ist 745 mm hoch. Der Scherenarm hat eine Länge von 550 mm und einen Leuchtkopf mit einem Reflektordurchmesser von 170 mm. Die LED-Tischleuchte Pit bietet 806 Lumen und spendet bei einer Lichttemperatur von 2700 Kelvin ein neutralweißes Licht. Das LED-Glühmittel hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Das Besondere an der LED-Tischleuchte Pit ist, dass die Glühmittel austauschbar sind. Weitere Details: Glühmittel austauschbar Mit LED-Glühmittel Sockel E27 Drehbar Neigbar Stufenlos verstellbar Anzahl Gelenke: 3 Gesamthöhe: 745 mm Leistung: 7,2 Watt Lebensdauer: 15.000 Stunden Lichttemperatur: 2700 Kelvin Lichtfarbe: neutralweiß Lichtstrom: 806 Lumen Energieeffizienzklasse A+ Länge/Ausladung Arm: 550 mm Maße Leuchtkopf: B 170 x L 170 mm Reflektordurchmesser: 170 mm Farbe: schwarz-matt oder grau-matt Gewichteter Energieverbrauch 7,2 kWh/1000 h.



EAN/GTIN: 4001133987202