

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI21VADE0



Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefriergutschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	176 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	96 l
Geräuschwert: .....	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Thermometer-Gefrierteil: .....	Ohne
Beleuchtung: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Frostfree System: .....	Nein
Gerätehöhe: .....	874 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	950 x 620 x 640 mm
Nettogewicht: .....	40.1 kg
Bruttogewicht: .....	42.9 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Abtauvorgang: .....	manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion: .....	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: .....	Nein
Anzahl Auszüge (Stck): .....	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): .....	0
EAN-Nummer: .....	4242003840351
Marke: .....	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....	GI21VADE0
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: .....	1 x Eiswürfelschale



#### Zubehör

1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI21VADE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

#### Design

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier

#### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

#### Gefrierteil

- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Maße


- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
GI21VADE0

Maßzeichnungen




**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maße in mm




## Maßzeichnungen



Maße in mm



## Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.