

## Produktinformation

**38 31 200**

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Gekröpfte, flach-runde Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

## Mechanikerzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

Artikel-Nr.	38 31 200
EAN	4003773040712
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	176 g
Abmessungen	200 x 51 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	17,5 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

