



Typ GRG, mit 1 Stahlwanne und 3 Gitterrostböden



Gefahrstoffregal Typ GRG 1060,
bestehend aus 1 Grundfeld GRG 1060 und
2 Anbaufeldern GRG 1360

- 1 Auffangwanne aus verzinktem Stahl und 3 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)

- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



Gefahrstoffregal Typ GRG 1340

Bestell-Nr. 199-568-10



Gefahrstoffregal Typ GRG 1060

Bestell-Nr. 199-560-10

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Detailabbildung: Gitterroste als Lagerebenen

| Typ | GRG 1040 | GRG 1060 | GRG 1340 | GRG 1360 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ausstattung Lagerebenen | | 3 x Gitterrost, verzinkt | | |
| Ausstattung unterste Lagerebene | | 1 x Auffangwanne, verzinkt | | |
| Fachmaße B x T [mm] | 1000 x 400 | 1000 x 600 | 1300 x 400 | 1300 x 600 |
| Fachlast [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Auffangvolumen [L] | 20 | 30 | 25 | 40 |
| Grundfeld | | | | |
| Maße außen B x T x H [mm] | 1060 x 437 x 2000 | 1060 x 637 x 2000 | 1360 x 437 x 2000 | 1360 x 637 x 2000 |
| Bestellnummer | 199-562-10 | 199-560-10 | 199-568-10 | 199-572-10 |
| Anbaufeld | | | | |
| Maße außen B x T x H [mm] | 1012 x 437 x 2000 | 1012 x 637 x 2000 | 1312 x 437 x 2000 | 1312 x 637 x 2000 |
| Bestellnummer | 199-563-10 | 199-561-10 | 199-569-10 | 199-573-10 |
| ZUBEHÖR | | | | |
| | | zusätzliche Lagerebene | | |
| Bestellnummer | 199-598-10 | 199-596-10 | 199-602-10 | 199-604-10 |