

## BS-ROLLEN élevateur

BS ROLLEN

force 500 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 62 x 30,7 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec panneau, longueur x largeur 90 x 90 mm



Numéro d'article: 222409

## BS-ROLLEN Élévateur

### combinaison de mobilité et de stabilité

élevateur

- force 500 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 62 x 30,7 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec panneau, longueur x largeur 90 x 90 mm
- espacement des trous des vis 70 x 70 mm





## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	couleur du boîtier	gris
type de roulettes	élevateur	frein	frein roue niveleuse
charge	500 kg	hauteur totale	110 mm
pneumatique	nylon	réglage en hauteur	12 mm
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	largeur de roue	30,7 mm
conducteur d'électricité	non	longueur de plaque	90 mm
Ø de roue	62 mm	largeur de plaque	90 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	70 x 70 mm
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques	noir

matériau de boîtier fonte d'aluminium

Poids 1,24 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés