



KERN

appareil de mesure de force SAUTER FH 50

boîtier en plastique, plage de mesure 50 N, Lisibilité par incréments de 0,01 N

Numéro d'article: 235985

KERN








KERN appareil de mesure de force SAUTER FH 50

- boîtier en plastique
- plage de mesure 50 N
- Lisibilité par incréments de 0,01 N
- fréquence de mesure 2000 Hz
- avec les fonctions Hold, Peak, moyenne, valeur limite, statistiques
- affichage rotatif
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
- hauteur x largeur x profondeur 36 x 230 x 66 mm
- livré mallette incluse

type de balance	appareil de mesure	hauteur	36 mm
type d'appareil de mesure	appareil de mesure de force	largeur	230 mm
matériau	plastique	profondeur	66 mm
plage de mesure	50 N	volume de livraison	mallette incluse
lisibilité	0,01 N	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
fréquence	2000 Hz	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
balance fonctions	Hold, Peak, moyenne, valeur limite, statistiques	Marque selon le registre allemand	KERN
alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible	Poids	1,3 kg
équipement balance	affichage rotatif		

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu