

Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre, puissance 1100 W, équipé de avec régulateur de température analogique

Numéro d'article: 236058



Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 200 litres
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1950 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 1100 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

type de récipient	Accessoires	puissance	1100 W
pour capacité	200 l	température jusqu'à	90 °C
pour fût	fût de 200 litres	alimentation	240 V
matériau couche extérieure	nylon	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
matériau couche intérieure	fibres de verre	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
couleur	noir	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
hauteur	850 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE45409363
largeur	1950 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
profondeur	100 mm	Poids	5 kg
longueur de câble	5 m		